

品番：EA930AM-11

品名：333ml ボンドMPX-1(ホワイト)



販売価格	1,560円(税抜) / 1,716円(税込)		
カタログ価格	1,560円(税抜) / 1,716円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/03/31 01:05現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1458ページ		



F☆☆☆☆☆
建築基準法により認められた市販のシリコン系接着剤です。
劣化が多い接着剤が少なく、劣化が少ないため、使用回数が増えます。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#57878
商品名	MPX-1	内容量	333ml
カラー	ホワイト	標準塗布量	約8.5m/本(直径7mm)
はり合わせ可能時間	0~10分	硬化時間	24時間(20℃)
使用温度範囲	-40~90℃		

1成分形変成シリコン樹脂系

弾力性・耐震性・耐熱性・耐寒性にすぐれています。

JIS F★★★★

JAIA 4VOC 基準適合

【主な使用用途】

- ・熱膨張係数の異なる材料同士の接着や、衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着に
- ・無機質化粧板、天然石材、人工大理石、大型タイル、装飾ガラス、モレンガ、スタイロフォーム、その他異種材同士の接着に

<使用方法>

- ①接着面の油・ホコリ・サビなどの汚れを取り除き、必ずよく乾燥させてください。
 - ②なるべく表面強度の弱い接着面の方に、線状、またはクシ目ゴテ使用による厚塗りをしてください。
 - ③塗布後、直ちにはり合わせてください。
- ※弾力性の効果を十分に発揮させるために、接着剤層の厚みは1mm以上になるようにしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.