

品番 : EA930AM-15

品名 : 333ml シリコン接着剤(ステンレス用)



販売価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
カタログ価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2025/12/16 03:46現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1508ページ		



仕様

メーカー	コニシ	型番	#57978
商品名	スーパーステン	内容量	333ml
使用温度範囲	5~35°C	色	ホワイト
材質	変成シリコン樹脂系無溶剤形	粘度	900~1300Pa·s
用途	内装材とステンレス板の接着 キッチン・食品工場・インテリア内装壁面へのステンレス板の接着 ステンレス板をモルタル・コンクリート・せっこうボード・スレート・ALC板・合板などの下地材へ接着する。 ステンレス製笠木の補強接着。 表面強度の弱い材料同士の接着(けい酸カルシウム板・せっこうボード・ALC板)。	耐熱温度範囲	-40~90°C
可使時間	30分(20°C)	完全硬化時間	24時間
実用硬化時間	—		

健康住宅対応

弾力性

耐震性

耐熱

耐寒

4VOC基準適合

JSIA F☆☆☆☆

1液無溶剤常温硬化型で肉やせがない。

耐熱・耐寒性(-40°C~90°C)に優れ、温度差による接着強さの変化が少ない。

片面塗布のため、はり合わせ時の位置修正が可能。

部材の膨張・収縮の応力を緩和する。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.