

品番：EA930AM-15

品名：333ml シリコン接着剤(ステンル用)



販売価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
カタログ価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/06/10 13:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1458ページ		



F☆☆☆☆☆
建築基準法により認められた市販のシリコン系接着剤です。
劣化が多い塩化樹脂が少なく、耐久性に優れています。
耐熱・耐寒性も高いので、使用温度範囲が広がります。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#57978
商品名	スーパーステン	内容量	333ml
色	ホワイト	標準塗布量	0.5本/㎡
可使時間	30分(20℃)	完全硬化時間	24時間
粘度	900~1300Pa・s	使用温度範囲	5~35℃
耐熱温度範囲	-40~90℃	成分	変成シリコン樹脂系無溶剤形

1液無溶剤常温硬化型で肉やせがない。

耐熱・耐寒性(-40℃~90℃)に優れ、温度差による接着強さの変化が少ない。

片面塗布のため、はり合わせ時の位置修正が可能。

部材の膨張・収縮の応力を緩和する。

JSIA F☆☆☆☆

JAIA 4VOC基準適合

【主な使用用途】

・内装材とステンレス板の接着

・キッチン、食品工場、インテリア内装壁面へのステンレス板の接着

ステンレス板をモルタル、コンクリート、せっこうボード、スレート、ALC板、合板などの下地材へ接着する。(※モルタル、コンクリート、せっこうボード、スレート、ALC面へは、必ず専用の「ボンド・シールプライマー#7(別売:EA930AE-112)」(標準塗布量:200g/㎡)を刷毛でむらなく均

ーに塗布してください。

・ステンレス製笠木の補強接着

・表面強度の弱い材料同士の接着(けい酸カルシウム板・せっこうボード・ALC板)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.