

品番：EA930AM-40

品名：333ml 内装部材用接着剤



販売価格	2,060円(税抜)／2,266円(税込)		
カタログ価格	2,060円(税抜)／2,266円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/02/15 09:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1458ページ		



F☆☆☆☆☆とは

建築基準法により定められた市販のシリコン系接着剤に比べて、
多くの素材に優れた接着性を発揮します。
また、硬化後も高い弾力性を保ち、振動・衝撃や、素材同士の膨張・収縮応力を吸収します。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#57780
内容量	333ml	使用温度範囲	5～35℃
色	白	可使時間	10分(23℃)
硬化時間	30分(23℃)	完全硬化時間	24～48時間(23℃)
主成分	変成シリコン樹脂系	用途	幅木、廻り縁、キッチンパネル、腰壁、窓額縁の固定、上がりかまち、見切り等の内装部材のはめ込み、各種内装用化粧材の接着
適用材質	木材、プラスチック、無機質ボード類、金属、石材など		

作業効率の良い、速硬化型です。(ハイセッティング)

多くの素材に優れた接着性を発揮します。

硬化後も高い弾力性を保ち、振動・衝撃や、素材同士の膨張・収縮応力を吸収します。

無溶剤の高粘度マスティック型

凹凸面の充てん接着もできます。

F☆☆☆☆取得

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.