

品番：EA930AM-43

品名：333ml 塗装コークNB(ホワイト)



販売価格	1,040円(税抜)／1,144円(税込)		
カタログ価格	1,040円(税抜)／1,144円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/06/15 12:41現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1508ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により定められたホルムアルデヒド放散等級です。
その値が多いほど放散が少なくなります。
F☆☆☆☆は最も少ない値、室内空気環境が最も優れています。



仕様

メーカー	コニシ	型番	#05327
商品名	塗装コークNB	内容量	333ml
材質	水性ハイブリッドウレタン系	色	ホワイト
用途	ALC・コンクリート・モルタル・ケイカル板などの塗装前の目地シーリング・塗装前のクラック補修。	使用温度範囲	5～35℃
耐熱温度範囲	-20～50℃	可使時間	≤260分
完全硬化時間	3～4日	実用硬化時間	－
水性タイプなので施工時の押し出し性が良好。			
ノンブリードタイプのため、仕上げ塗材への汚染がほとんどない。			
水性、ノンブリード、塗装可			
JSIA F☆☆☆☆			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.