

品番 : EA930AN-45A

品名 : 330ml シリコンシーラント(アルミ/1本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 800円(税抜) / 880円(税込) | | |
| カタログ価格 | 800円(税抜) / 880円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/03 03:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1457ページ | | |



F☆☆☆☆とは
建築基準法により取付けられたアルミアルミ
の塗膜厚が薄く、
劣化が多いほど耐用年数が少なくなります。
F☆☆☆☆は、劣化が少ない、耐用年数が長
いです。

仕様

| | | | |
|--------|---|--------|-------------|
| メーカー | セメダイン | 型番 | 8060プロ |
| 用途 | サッシ・ガラス・配管回りなどのシールに | 内容量 | 330ml |
| 標準塗布量 | ・目地巾5mm×深さ5mm:約12m ・目地巾10mm×深さ10mm:約3m | 使用温度範囲 | -50~150℃ |
| 耐熱温度範囲 | -40~150℃ | 硬化時間 | 24時間 |
| 指触乾燥時間 | 6分(23℃) | 主成分 | シリコン系シーリング材 |
| 密度 | 1.02g/cm ³ | 色 | アルミ |
| 入数 | 1本 | | |

一成分形シリコン系弾性シーリング材

耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。

建築内外装、ガラス回り、配管回り等に最適です。

施工時はペースト状ですが、硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。

一成分形で、カートリッジから押し出しやすく、垂れがないため施工が簡単です。

高モジュラス、脱オキシムタイプ

JIS A 5758

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.