

品番：EA930M-21

品名：100g シリコンシーラント(高耐熱用)



販売価格	7,840円(税抜) / 8,624円(税込)		
カタログ価格	7,840円(税抜) / 8,624円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 11:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1458ページ		



仕様

メーカー	信越化学工業	型番	KE-3418
内容量	100g	使用温度範囲	-50~300℃
色	黒	硬化時間	24~48時間
完全硬化時間	約72時間	主成分	1成分形シリコン
硬化方式	アセトン	外観	ペースト状
適用材質	金属、ガラス、セラミックスなど	用途	超耐熱用

特に耐熱性に優れています。

空気中の湿気と反応して硬化する弾性シーリング材です。

表面の指触乾燥時間が比較的速く、金属に対する腐食性がありません。

ボイラー、電子レンジなどの窓枠のシーリングに最適です。

パイプや煙突の外側など、250℃くらいの領域までゴム弾性体を必要とするシール材に適しています。

プライマーを使用することにより、ほとんどの材質に対し高い接着性を実現

耐久性、耐候性、接着性に優れているため、気密・防水効果を長期間にわたり、発揮します。

耐塩害性に優れることから海岸地域の建物やプラントなどに使用され、高い耐久性を発揮します。

※絶縁用途には使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.