

品番：EA930TB-2B

品名：724g 発泡ウレタンフォーム(二液性 クリーム色)



販売価格	23,800円(税抜) / 26,180円(税込)		
カタログ価格	23,800円(税抜) / 26,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/29 16:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1485ページ		



フォーム色: クリーム



### 仕様

メーカー	エービーシー商会	型番	IP30NF
シリーズ	インサルパック	商品名	HYPER #30NF
内容量	724g	使用温度範囲	施工温度: 5~35℃ 液温20℃前後
フォーム色	クリーム	硬化時間	4~5分
発泡体積	20~25L・厚み20mmで約1m <sup>2</sup>	熱伝導率	0.026W/mk
耐熱温度	-50~80℃	付属品	・先細注入ホース×1 ・注入ホース×1 ・AX-NFノズル×3

発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の2液エアゾールタイプ。

ショルダーストラップを採用。肩にかけて持ち運べる軽量・コンパクトな使い切り仕様

細部の補修や充てんに最適です。(天井面への施工は不向きです。)

速硬化型

断熱・結露防止・充填・吸音・補修工事に

環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.