品番: EA930TC-14

品名:750ml 発泡ウレタンフォーム(難燃・一液性/ピンク)



販売価格	6,640円 (税抜)/7,304円(税込)				
カタログ価 格	6,640円(税抜)/7,304円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/22 20:15現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1533ページ				

















仕様

メーカー	エービーシー商会	型番	GS-B1P
シリーズ	インサルパック	商品名	GS難燃B1フォーム
内容量	750ml	使用温度範囲	5~35℃
色	ピンク	硬化時間	60~120分 (カットタイム)
耐熱温度	-40~90℃ (硬化後)	用途	断熱材の隙間充てん、部材間の隙間や 貫通部の埋め戻し、サッシ廻りの結露 防止、建築金物のシール
発泡体積	28±2L·直径2cmで約90m		

業界初!難燃適合品の発泡ウレタンフォーム

発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ガンタイプ。

難燃指定箇所の施工や補修にご使用いただけます。

業界初の1液ウレタンフォームの難燃3級試験(JIS A 1321)に合格しています。

難燃指定箇所の施工や補修に最適な商品です。

環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。

専用ガン(EA930TC-10)を必ず併用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.