

品番：EA930TC-14

品名：750ml 発泡ウレタンフォーム(難燃・一液性/ピンク)



販売価格	7,260円(税抜) / 7,986円(税込)		
カタログ価格	7,260円(税抜) / 7,986円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/08 14:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1485ページ		



仕様

メーカー	エービーシー商会	型番	GS-B1P
シリーズ	インサルパック	商品名	GS難燃B1フォーム
内容量	750ml	使用温度範囲	5~35℃
フォーム色	ピンク	硬化時間	60~120分 (カットタイム)
発泡体積	28±2L (直径2cmで約90m)	熱伝導率	0.040W/mk
耐熱温度	-40~90℃ (硬化後)		

発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ガンタイプ。

別売の専用ガン(EA930TC-10)を必ず併用してください。

難燃指定箇所の施工や補修にご使用いただけます。

業界初の1液ウレタンフォームの難燃3級試験(JIS A 1321)に合格しています。

環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。

【主な使用用途】

断熱材の隙間充てん(最大5cm角の隙間まで)

部材間の隙間や貫通部の埋め戻し

サッシ廻りの結露防止

建築金物のシール

【不向きな施工箇所】

大容量の施工
密閉箇所への充てん
平面への施工

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.