

品番：EA930TC-17A

品名：750ml 発泡ウレタンフォーム(一液性/ホワイト)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,210円(税抜) / 6,831円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,210円(税抜) / 6,831円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/06/08 14:04現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1485ページ                      |      |   |



仕様

|          |                         |        |                            |
|----------|-------------------------|--------|----------------------------|
| メーカー     | エービーシー商会                | 型番     | ELASF                      |
| シリーズ     | インサルパック                 | 商品名    | エラスティックフォーム                |
| 内容量      | 750ml                   | 使用温度範囲 | -5~35℃                     |
| フォーム色    | ホワイト                    | 硬化時間   | 10分(タックフリー)<br>45分(カットフリー) |
| 発泡体積(目安) | 38L±2L<br>(直径2cmで約140m) | 熱伝導率   | 0.036W/mk                  |
| 耐熱温度     | -40~+80℃                |        |                            |

発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ガンタイプ

別売の専用ガン(EA930TC-10)を必ず併用してください。

-5℃でも施工が可能で、寒冷地での施工に適しています。

柔らかく、木製サッシや樹脂製サッシなど素材の動きに追従し、耐久性を大幅にアップ

一般的に窓サッシの断熱に使われるグラスウールと比較し、一度に施工が可能で時間を大きく短縮することが可能です。

低発泡でふくらみが少ないため、カット不要で手間を軽減。

発泡圧によりサッシを歪ませる心配も少なく、少量のはみ出しならそのままボードに貼れるためゴミの量も軽減します。

通常の1液タイプのウレタンフォームに比べて硬化が早く、スピーディーな作業を実現

環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。

【主な使用用途】

断熱材の隙間充てん(最大5cm角の隙間まで)

部材間の隙間や貫通部の埋め戻し

サッシ廻りの結露防止

建築金物のシール

柱部の断熱

【不向きな施工箇所】

大容量の施工

密閉箇所への充てん

平面への施工

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.