

品番 : EA930TC-17A

品名 : 750ml 発泡ウレタンフォーム(一液性/ホワイト)



販売価格	6,210円(税抜) / 6,831円(税込)		
カタログ価格	6,210円(税抜) / 6,831円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/01/21 23:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1485ページ		



仕様

メーカー	エービーシー商会	型番	ELASF
シリーズ	インサルパック	商品名	エラスティックフォーム
内容量	750ml	使用温度範囲	-5~35°C
フォーム色	ホワイト	硬化時間	10分(タックフリー) 45分(カットフリー)
発泡体積(目安)	38L±2L (直径2cmで約140m)	熱伝導率	0.036W/mk
耐熱温度	-40~+80°C		

発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ガンタイプ

別売の専用ガン(EA930TC-10)を必ず併用してください。

-5°Cでも施工が可能で、寒冷地での施工に適しています。

柔らかく、木製サッシや樹脂製サッシなど素材の動きに追従し、耐久性を大幅にアップ

一般的に窓サッシの断熱に使われるグラスウールと比較し、一度に施工が可能で時間を大きく短縮することができます。

低発泡でふくらみが少ないため、カット不要で手間を軽減。

発泡圧によりサッシを歪ませる心配も少なく、少量のはみ出しならそのままボードに貼れるためゴミの量も軽減します。

通常の1液タイプのウレタンフォームに比べて硬化が早く、スピーディーな作業を実現

環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。

【主な使用用途】

断熱材の隙間充てん（最大5cm角の隙間まで）

部材間の隙間や貫通部の埋め戻し

サッシ廻りの結露防止

建築金物のシール

柱部の断熱

【不向きな施工箇所】

大容量の施工

密閉箇所への充てん

平面への施工

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.