品番: EA930TC-20B

品名:435ml 発泡ウレタンフォーム(防蟻/一液性/グリーン)



販売価格	4,820円(税抜) / 5,302円(税込)				
カタログ価 格	4,820円(税抜)/5,302円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/22 18:12現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ					



















## 仕様

メーカー	エービーシー商会	型番	IBF
シリーズ	インサルパック	商品名	防蟻フォーム
内容量	435ml	使用温度範囲	5~40℃
色	グリーン	硬化時間	2時間
発泡体積	15±2L·直径20mmで約45m(ノズル使用) 20±2L·直径20mmで約60m(ガン使用) ※発泡体積は目安であり、使用状況や気候により増減することがあります。	用途	●断熱材の隙間充てん ●部材間の隙間や貫通部の埋め戻し ●サッシ廻りの結露防止 ●建築金物のシール ●玄関・土間 ●バスユニットの基礎部 ●床と床の取り合い部
耐熱温度	-50~+80°C		

※ガン使用の場合はEA930TC-10(別売)が必要です。

ノズルとガンの2仕様

ノズル使用の場合は使いきり、ガン使用の場合はくり返し使用でき、使いきれないフォームのロスがなく経済的です。

専用ノズル(1本)付

環境に配慮しノンフロンとなっています。

JAIA F☆☆☆☆も取得

防蟻成分配合で、木造住宅基礎付近の気密処理や配管穴の埋め戻しに最適です。

ペパーミント配合でほのかな香り

逆さにして使用してください。

防蟻タイプ

防蟻成分であるピレスロイド系防蟻剤とペパーミントオイルを含有しており、隙間に充てんすることでシロアリの侵入を抑制することができます。

## 【不向きな施工箇所】

●大容量の施工(1回の充てん最大5cm角の隙間まで)

空気中の湿気と反応し硬化するので、大量に充てんすると中心まで湿気が届かず硬化不良を起こします。

●密閉箇所への充てん

空気中の湿気と反応し硬化するので空気に触れない箇所では硬化不良を起こします。

●平面への施工

硬化までに1~2時間かかるため多量に施工すると垂れ落ちてしまいます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.