


品番 : EA930TC-20B

品名：435ml 発泡ケレタンフォーム(防蟻/一液性/グリーン)



販売価格	5,050円(税抜)／5,555円(税込)		
カタログ価格	5,050円(税抜)／5,555円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/01/21 20:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1485ページ		



仕様

メーカー	エービーシー商会	型番	IBF
シリーズ	インサルパック	商品名	防蟻フォーム
内容量	435ml	使用温度範囲	5~40℃
フォーム色	グリーン	硬化時間	2時間
発泡体積	ノズル使用:15±2L (直径20mmで約45m) ガン使用:20±2L (直径20mmで約60m) ※発泡体積は目安であり、使用状況や 気候により増減することがあります。	熱伝導率	0.031W/mk
耐熱温度	-50~+80℃	付属品	専用ノズル(1本)

防蟻成分を配合した発泡ウレタンフォーム

## ノズルとガンの2仕様

\*ガン使用の場合は、別売の専用ガン(EA930TC-10)が必要です。

ノズル使用の場合は使いきり、ガン使用の場合はくり返し使用可能で使いきれないフォームのロスがなく経済的です。

防蟻成分配合で、木造住宅基礎付近の気密処理や配管穴の埋め戻しに最適です。

防蟻成分であるピレスロイド系防蟻剤とペパーミントオイルを含有。  
隙間に充てんすることで、シロアリの侵入を抑制することができます。

環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。

逆さにして使用してください。

【主な使用用途】

断熱材の隙間充てん（最大5cm角の隙間まで）

部材間の隙間や貫通部の埋め戻し

サッシ廻りの結露防止

建築金物のシール

玄関・土間

バスユニットの基礎部

床と床の取り合い部

【不向きな施工箇所】

大容量の施工

密閉箇所への充てん

平面への施工

※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことです。

完全硬化時間とは異なります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.