

品番：EA930TC-2A

品名：515ml 発泡ウレタンフォーム(一液性/クリーム色)



販売価格	3,450円(税抜) / 3,795円(税込)		
カタログ価格	3,450円(税抜) / 3,795円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/06/30 07:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1533ページ		



F☆☆☆☆☆は
建築基準法により認められたホルムアルデヒド放散等級です。
ホルムアルデヒド放散が少なくなります。
ホルムアルデヒド放散が少ない為、使用箇所が狭い場合でも大丈夫です。



仕様

メーカー	エービーシー商会	型番	LF360
シリーズ	インサルパック	内容量	515ml
使用温度範囲	5~35℃	色	クリーム
硬化時間	2時間	発泡体積	約22±2L(直径2cmで約70m)
耐熱温度	-40~80℃	付属品	細ノズル(1本)
使用用途	断熱材の隙間充填(最大5cm角の隙間まで) 部材間の隙間や貫通部の埋め戻し サッシ廻りの結露防止 建築金物のシール		

360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。

環境に配慮しノンフロンとなっています。

JAIA F☆☆☆☆

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.