

品番：EA930TC-4A

品名：600ml 発泡ウレタンフォーム(一液性/ピンク)



販売価格	4,490円(税抜)／4,939円(税込)		
カタログ価格	4,490円(税抜)／4,939円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/06/08 23:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1533ページ		



F☆☆☆☆☆とは
建築基準法により定められたホルムアルデヒド放散等級です。
ホルムアルデヒド放散が少なくなります。
ホルムアルデヒド放散が少ないため、使用後臭が軽減されます。



仕様

メーカー	エービーシー商会	型番	GFM600P
シリーズ	インサルパック	材質	発泡ウレタン
発泡ガス	HC(ノンフロン)	用途	ピンクの吹付ウレタンの欠損補修、結露防止・断熱・保温・パイプまわりの充填、穴埋め等
色	ピンク	発泡倍率	30倍
内容量	600ml	発砲体積(温度20℃)	29±2L/缶
硬化時間	2時間	本体重量	732g
耐熱温度	耐熱温度:-40～90℃(発泡・硬化後)	使用温度範囲	5～35℃
すき間充填可能(最大5cm角)			
360°どの方向でも使用できます。			
日本接着剤工業会自主表示登録品(JAIA F☆☆☆☆)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.