

品番：EA930TC-7

品名：630ml 発泡ウレタンフォーム(高発泡・一液性/クリーム)



販売価格	5,050円(税抜) / 5,555円(税込)		
カタログ価格	5,050円(税抜) / 5,555円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/14 02:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1485ページ		



### 仕様

メーカー	エービーシー商会	型番	NGSX
シリーズ	インサルパック	商品名	NEW-GSX
内容量	630ml	使用温度範囲	5~35℃
フォーム色	クリーム	硬化時間	60~120分 (カットタイム)
発泡体積	40±2L (直径2cmで約115m)	熱伝導率	0.032W/mk
耐熱温度	-40~90℃ (硬化後)	付属品	1液用細ノズル(1本)

発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。

従来品より約1.5倍膨らむ高発泡タイプでコストパフォーマンスにすぐれています。

環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。

#### 【主な使用用途】

断熱材の隙間充てん(最大5cm角の隙間まで)

部材間の隙間や貫通部の埋め戻し

サッシ廻りの結露防止

建築金物のシール

#### 【不向きな施工箇所】

大容量の施工

密閉箇所への充てん

平面への施工

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.