


品番：EA930TC-7

品名：630ml 発泡ウレタンフォーム(高発泡・一液性/クリーム)



販売価格	4,610円(税抜) / 5,071円(税込)		
カタログ価格	4,610円(税抜) / 5,071円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/14 09:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1533ページ		



仕様

メーカー	エービーシー商会	型番	NGSX
シリーズ	インサルパック	商品名	発泡ウレタンフォーム
内容量	630ml	使用温度範囲	5~35℃
色	クリーム	硬化時間	60~120分 (カットタイム)
耐熱温度	-40~90℃ (硬化後)	用途	断熱材の隙間充てん、部材間の隙間や貫通部の埋め戻し、サッシ廻りの結露防止、建築金物のシール
発泡体積	40±2L 直径2cmで約115m		

コストパフォーマンスの良い高発泡タイプの発泡ウレタンフォーム

発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。

従来品より約1.5倍膨らむ高発泡タイプでコストパフォーマンスにすぐれています。

環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。

細ノズル(1本)付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

