


品番：EA933A-51

品名：50mlねじロック(NSF/ANSI 61適合/粘度・中強度)



販売価格	3,550円(税抜) / 3,905円(税込)		
カタログ価格	3,550円(税抜) / 3,905円(税込)		
在庫数	最新在庫: 55 (2024/05/21 07:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1530ページ		



仕様

内容量	50ml	色	青
粘度	高	接着強度	中
分離強度	18~22Nm	最大隙間	0.25mm
適応ねじサイズ	M36以下	硬化時間	5~15分
使用温度範囲	-60~150℃	せん断強度	10~13N/mm <sup>2</sup>
完全硬化時間	1~3時間	保管方法	本品は未開封の状態で、室温で24ヵ月保管可能。 直射日光を避けて保管してください。 本品のボトル内の空気が本品を液状に保ちます。

メタアクリル樹脂製で高品質の嫌気性シール剤です。金属に塗布して、空気に触れない状態になると作用します。

ジョイント部の耐衝撃性や耐振動性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性効果も備えています。

液体時に対象物とのすき間を埋め、漏れや腐食から守ります。

鉄、銅、真鍮、スチールには早く作用します。

NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品

NSF規定	様々な製品に対する公衆衛生、安全に関わる要求事項の規定。 多くがANSI(米国規格協会)に採用さ		
-------	---	--	--

れ、全米規格となっています。  
食品、医薬品、化粧品等を取り扱う機  
械や工場で使用される潤滑剤や接着  
剤の安全性を証明する規格です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.