

品番：EA933A-67

品名：50ml ねじロック(中強度・中粘度)



販売価格	4,560円(税抜) / 5,016円(税込)		
カタログ価格	4,560円(税抜) / 5,016円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/03 18:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1469ページ		



### 仕様

商品名	AN306-41	内容量	50ml
使用温度範囲	-60~150℃	色	黄
硬化時間	10~20分	完全硬化時間	3~6時間
せん断強度	8~12N/mm <sup>2</sup>	適応ねじサイズ	M20以下
最大隙間	0.12mm	粘度	550mPa·s
脱出トルク	17~22Nm	破壊トルク	12~15Nm
用途	ベアリング、シャフト、プッシュの円筒部 固定用	保管方法	本品は未開封の状態、室温で24ヵ月保管可能。 直射日光を避けて保管してください。 本品のボトル内の空気が本品を液状に保ちます。

中粘度

中接着

嫌気性接着剤

接合部に期待および液体に対する密封性を発揮し、素材に対して中性で防錆性能に悪影響を与えません。

組立時においても摩擦係数に影響を与えないため、トルクの再調整は不要です。

最良の結果を得るには、部品は油や汚れを取り、きれいにしてください。

未清掃の面(例:出荷状態のネジ)にも使用可能ですが、表面がきれいなほど性能は向上します。

一般工具で分解可能

ロックタイトNo.641相当品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.