

品番：EA933AC-18

品名：50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・後浸透)



販売価格	4,720円(税抜) / 5,192円(税込)		
カタログ価格	4,720円(税抜) / 5,192円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/17 09:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1469ページ		



#### 仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	483618
商品名	220	用途	金属用ねじゆるみ止め
内容量	50ml	色	青
使用温度範囲	常温	耐熱温度範囲	-55~150℃
硬化時間	24時間	完全硬化時間	72時間
分離強度	2.3~17Nm	粘度	10~30mPa·s
脱出トルク	10.1~28.2Nm ※3/8"鋼ボルト・ナットを使用し、 MIL-S-46163に基づき22℃で24時間養生後試験した代表値	主成分	合成樹脂

#### 嫌気性接着剤

標準的な手工具で通常の分解が可能なねじファスナーのロックおよびシール用に設計されています。

密着した金属面の間で空気が遮断された状態で硬化し、衝撃や振動による緩みや漏れを防ぎます。

低粘度で毛細管現象があるため、組み付けられたねじ山間に浸透し、塗布前に分解する必要がありません。

溶接、鋳造、および粉末金属部品の多孔性を埋めることもできます。

衝撃と振動からの緩みと漏れを防止します。

ネジを剪断変形させることなく、容易な分解が必要とされる場所に適しています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.