

品番 : EA933AC-3

品名 : 50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度)



販売価格	4,030円(税抜) / 4,433円(税込)		
カタログ価格	4,030円(税抜) / 4,433円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/15 12:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1469ページ		



仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	630152
商品名	241	内容量	50ml
色	青	使用温度	-55~150°C
硬化時間	10分 ※完全硬化時間とは異なります。	脱出トルク	10Nm (M10鋼ボルト・ナットを使用し、MIL-S-46163に基づき試験)
粘度	110~150mPa·s		

工具での分解が必要な部分に適した、ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤です。

低粘度、中接着

室温で標準的な工具を使用してねじを取り外しき、修理や保守が容易です。

金属接合部で空気の供給が断たれることによって硬化し、衝撃や振動によるねじのゆるみやねじ接合部からの漏れを防ぎます。

1液型で混合は不要です。

一般ねじ部品の固定とシール用

特にステンレスやメッキされた表面など不活性の接着剤の使用に適しています。

M12以下の小径ねじに適しています。

代替品



品番 EA933A-32
コメント 50ml 低粘度・中接着 10-20分

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.