

品番 : EA933AC-51

品名 : 嫌気性接着剤用ハンドポンプ



販売価格	6,250円(税抜) / 6,875円(税込)		
カタログ価格	6,250円(税抜) / 6,875円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 11:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1469ページ		



仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	2564842
商品名	2564842	サイズ(W×D×H)	115×40×115mm
重量	78g	材質	PP、POM
操作タイプ	手動	適用接着剤	ロックタイト嫌気性接着剤

ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤の50ml/250mlボトル用ディスペンサーです。

ボトルに直接簡単に装着できます。

先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズル

ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用接着剤およびはめ合い用接着剤を塗布するために特別に設計された、特許取得済みのプログレッシブキャビティポンプ技術を利用しています。

トリガーを1回引くと、接着剤を1回(平均30mg)塗布することができます。

マルチポジションノズルは、水平、上45°、下45°の3つの向きで接着剤を塗布でき、90°折りたたんで保管することもできます。

高い精度でむらなく塗布でき、無駄や汚れを防止します。

※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

