

品番 : EA933AD-2

品名 : 50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度)



販売価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
カタログ価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 12:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1468ページ		



カタログ訂正

25/12/02 硬化時間の訂正。誤:25分、正:10分(9025 No.56,57)

## 仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	231099
商品名	603	用途	ローラベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等用
内容量	50ml	色	緑
使用温度	-55~150°C	硬化時間	10分 ※完全硬化時間とは異なります。
せん断強度	26.0N/mm²	ギャップ充填	0.15mm
粘度	125.0mPa·s		

嫌気性接着剤

低粘度、高接着

油面への接着性に優れています。

金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動等に優れた性能を発揮します。

すき間の完全充填によってフレッティング・コロージョン(接触2面間に微小な相対運動が周期的に繰り返されるときに生じる表面損傷)の発生を防ぎます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.