

品番：EA933AD-8

品名：50ml はめ合用接着剤(耐熱用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,910円(税抜) / 5,401円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,910円(税抜) / 5,401円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/05/17 09:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1468ページ | | |



カタログ訂正 25/12/02 硬化時間の訂正。誤:24時間、正:10分(9025 No.57)

仕様

| | | | |
|--|--|---------|---------------|
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 847565 |
| 商品名 | 649 | 用途 | はめ合い用 |
| 内容量 | 50ml | 色 | 緑 |
| 使用温度範囲 | 常温 | 耐熱温度範囲 | -55~175℃ |
| 硬化時間 | 10分 ※完全硬化時間とは異なります。 | 粘度 | 400~600mPa・s |
| 剪断強度 | ≥15 ※鋼ピン・カラーを使用し、ISO 10123 に基づき試験した代表値 | 主成分 | アクリル樹脂 |
| 適用材質 | 金属部品 | 推奨硬化促進剤 | EA933AF-2A・-3 |
| 低粘度の嫌気性接着剤 | | | |
| はめ合い用高強度耐熱品です。 | | | |
| 低臭気タイプ | | | |
| 耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シールに適し、また耐薬品性も優れています。 | | | |
| アクリル酸を含有せず、金属接合部で空気が遮断されると硬化します。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.