

品番：EA933AE-9

品名：50ml 金属配管シール剤(油圧空圧用)



販売価格	6,950円(税抜)／7,645円(税込)			
カタログ価格	6,950円(税抜)／7,645円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/07 15:11現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ				



仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	135486
商品名	545	内容量	50ml
使用温度範囲	常温	色	紫
硬化時間	24時間	耐熱温度範囲	−55〜150℃
可使時間	—	完全硬化時間	—
用途	油圧配管、空圧機器シール剤	主成分	アクリル樹脂
適用材質	金属配管用	粘度(mPa・s)	9000〜20000
推奨硬化促進剤	EA933AF-2A・-3	破壊トルク(N・m)	2 ※M10ボルト・ナットを使用し、ISO 10964に基づき試験

嫌気性(チキソ)、中粘度、低強度、高潤滑性
金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動によるゆるみ漏れを防止します。
耐薬品性に優れまた低強度のため取り外しが可能です。
油圧、空気圧および一般継手に使用されるような金属配管に最適
オイル、クーラント・作動油に強い
インスタント低圧シール良好

チキソ性を有している為、垂れにくい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.