

品番 : EA933AS-1

品名 : 10ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)



販売価格	790円(税抜)／869円(税込)		
カタログ価格	790円(税抜)／869円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/16 11:39現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1515ページ		



カタログ訂正

24/11/15 硬化時間…(誤)15分→(正)30分(No.55,56 1205)

仕様

メーカー	3M	型番	TL22J10ML
内容量	10ml	使用温度範囲	-54~150°C
液色	紫	硬化時間	30分
粘度	900~1500mPa·s	比重	1.1
推奨ねじ径	M20以下	脱出トルク	4Nm (ISO10964準拠、M10スチールボルト・ナット使用)
破壊トルク	8Nm (ISO10964準拠、M10スチールボルト・ナット使用)		

中粘度

低接着

嫌気性接着剤

取り外し可能

小径のねじ、調整用ねじ等(M20以下)の取り外しが多いねじに

アルミや真鍮等の変形しやすい材質のゆるみ止めに

振動によるナットやボルトの緩みを防ぎます。

穴を埋めシールすることで、さびや液漏れを防ぎます。

ロックシャワーなどのロック部品が不要になります。

オープンタイムは長く、硬化は素早い嫌気性接着剤です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.