

品番：EA933AS-1

品名：10ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)



販売価格	740円(税抜) / 814円(税込)		
カタログ価格	740円(税抜) / 814円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/01 17:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1468ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	TL22J10ML
内容量	10ml	使用温度範囲	-54~150℃
液色	紫	硬化時間	30分
粘度	900~1500mPa・s	比重	1.1
推奨ねじ径	M20以下	脱出トルク	4Nm (ISO10964準拠、M10スチールボルト・ナット使用)
破壊トルク	8Nm (ISO10964準拠、M10スチールボルト・ナット使用)		
中粘度			
低接着			
嫌気性接着剤			
取り外し可能			
小径のねじ、調整用ねじ等(M20以下)の取り外しが多いねじに			
アルミや真鍮等の変形しやすい材質のゆるみ止めに			
振動によるナットやボルトの緩みを防ぎます。			

穴を埋めシールすることで、さびや液漏れを防ぎます。

ロックシャワーなどのロック部品が不要になります。

オープンタイムは長く、硬化は素早い嫌気性接着剤です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.