

品番：EA933AS-4

品名：50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・超低粘度)



販売価格	1,940円(税抜) / 2,134円(税込)		
カタログ価格	1,940円(税抜) / 2,134円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/10 01:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1468ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	TL90J50ML
内容量	50ml	使用温度範囲	-54~200℃
液色	緑	硬化時間	30分
粘度	20~55mPa・s	比重	1.1
推奨ねじ径	M2以上M12以下	脱出トルク	30Nm (ISO10964準拠、M10スチールボルト・ナット使用)
破壊トルク	15Nm (ISO10964準拠、M10スチールボルト・ナット使用)		
超低粘度			
中接着			
嫌気性接着剤			
取り外し可能			
既に締付け済みのねじのゆるみ止めに (後浸透タイプ)			
小径のねじ(M12以下)のゆるみ止め、シールに			
耐熱性に優れています。			

振動によるナットやボルトの緩みを防ぎます。

穴を埋めシールすることで、さびや液漏れを防ぎます。

ロックワッシャーなどのロック部品が不要になります。

オープンタイムは長く、硬化は素早い嫌気性接着剤です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.