

品番：EA933AS-5

品名：10ml ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度)



販売価格	790円(税抜) / 869円(税込)		
カタログ価格	790円(税抜) / 869円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2025/05/04 22:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1515ページ		



#### 仕様

メーカー	3M	型番	TL42J10ML
内容量	10ml	使用温度範囲	-54~150℃
液色	青	硬化時間	15分以下
粘度	900~1400mPa・s	比重	1.1
推奨ねじ径	M20以下	脱出トルク	4Nm (ISO10964準拠、M10スチールボルト・ナット使用)
破壊トルク	8Nm (ISO10964準拠、M10スチールボルト・ナット使用)		
中粘度			
中接着			
嫌気性接着剤			
取り外し可能			
取り外す可能性のある、一般的なねじ(M20以下)のゆるみ止めに			
振動によるナットやボルトの緩みを防ぎます。			
穴を埋めシールすることで、さびや液漏れを防ぎます。			

ロックワッシャーなどのロック部品が不要になります。

オープンタイムは長く、硬化は素早い嫌気性接着剤です。

ねじや部品を固定し、衝撃、振動、熱膨張および熱収縮による緩みを防ぎます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.