

品番：EA933AS-6

品名：50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度)



販売価格	1,940円(税抜) / 2,134円(税込)		
カタログ価格	1,940円(税抜) / 2,134円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/04/13 03:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1468ページ		



#### 仕様

メーカー	3M	型番	TL42J50ML
内容量	50ml	使用温度範囲	-54~150℃
液色	青	硬化時間	15分以下
粘度	900~1400mPa・s	比重	1.1
推奨ねじ径	M20以下	脱出トルク	4Nm (ISO10964準拠、M10スチールボルト・ナット使用)
破壊トルク	8Nm (ISO10964準拠、M10スチールボルト・ナット使用)		

中粘度

中接着

嫌気性接着剤

取り外し可能

取り外す可能性のある、一般的なねじ(M20以下)のゆるみ止めに

振動によるナットやボルトの緩みを防ぎます。

穴を埋めシールすることで、さびや液漏れを防ぎます。

ロックワッシャーなどのロック部品が不要になります。

オープンタイムは長く、硬化は素早い嫌気性接着剤です。

ねじや部品を固定し、衝撃、振動、熱膨張および熱収縮による緩みを防ぎます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.