

品番 : EA933AS-9

品名 : 10ml ねじゆるみ止め剤(高強度・低粘度)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 790円(税抜)／869円(税込) | | |
| カタログ価格 | 790円(税抜)／869円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2025/12/14 19:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1515ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| メーカー | 3M | 型番 | TL71J10ML |
| 内容量 | 10ml | 使用温度範囲 | -54~150°C |
| 液色 | 赤 | 硬化時間 | 15分 |
| 粘度 | 400~600mPa·s | 比重 | 1.1 |
| 推奨ねじ径 | M25以下 | 脱出トルク | 27Nm (ISO10964準拠、M10スチールボルト・ナット使用) |
| 破壊トルク | 33Nm (ISO10964準拠、M10スチールボルト・ナット使用) | | |

低粘度

高接着

嫌気性接着剤

永久固定タイプ

小径ねじのゆるみ止め、シールに

振動によるナットやボルトの緩みを防ぎます。

穴を埋めシールすることで、さびや液漏れを防ぎます。

ロックワッシャーなどのロック部品が不要になります。

オープンタイムは長く、硬化は素早い嫌気性接着剤です。

ねじや部品を固定し、衝撃、振動、熱膨張および熱収縮による緩みを防ぎます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.