

品番：EA934-20

品名：1.0kg エポキシ接着剤(速硬化型)



販売価格	10,000円(税抜)／ 11,000円(税込)		
カタログ価格	10,000円(税抜)／11,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/02 01:58現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1474ページ		



硬化が早く、3時間で実用強度になります

仕様

メーカー	スリーバンド	型番	F-109F
内容量	主剤:500g 硬化剤:500g	使用温度範囲	-40～200℃
色	主剤:黒 硬化剤:乳白色	可使時間	8分(25℃)
硬化時間	3時間(25℃)	完全硬化時間	－
主成分	主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:ポリチオール	用途	アンカーボルトの固定用、変圧器フランジ部漏油防止、FRP管の接合部の接着
適用材質	各種金属、石材、コンクリートなど	粘度	主剤:68000mPa・s 硬化剤:146000mPa・s
比重	主剤:1.13 硬化剤:1.37		

速硬化型
低温硬化性、耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。
接着力が強く、金属・コンクリート等への接着及び充填性が良好です。
硬化後は、機械的強度に優れた硬化物になります。

ペースト状ですので垂直面への使用も可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.