

品番：EA934AA-5A

品名：1.0kg 水中硬化型接着剤



販売価格	8,340円(税抜)／9,174円(税込)			
カタログ価格	8,340円(税抜)／9,174円(税込)			
在庫数	最新在庫: 3 (2025/06/16 23:29現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	1519ページ			



水中硬化可能なパテ状接着剤で、湿潤面や水中でも硬化し、強力な接着力を発揮します

仕様

メーカー	スリーバンド	型番	2083L
内容量	1kg(主剤:500g、硬化剤:500g)	使用温度範囲	−40〜200℃
色	主剤:淡灰色 硬化剤:青緑色	可使時間	15分(25℃)
硬化時間	24時間(25℃)	完全硬化時間	－
主成分	主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:変性脂肪族ポリアミン	用途	湿潤面・水中での充填、硬質塩ビ配管の接着補修、コンクリートの亀裂や穴埋めなど
適用材質	金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチック	比重	主剤:1.60 硬化剤:1.50
2液混合タイプ			
大気中および湿潤面や水中でも強力な接着力を発揮します。			
低温硬化性に優れています。			
パテ状ですので垂直面における作業性に優れています。			
フタル酸エステルが含まれていません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.