

品番：EA934AD-1

品名：80g メタルスティックパテ



販売価格	3,180円(税抜) / 3,498円(税込)		
カタログ価格	3,180円(税抜) / 3,498円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/14 10:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1478ページ		



### 仕様

メーカー	スリーボンド	型番	2089B
内容量	80g	使用温度範囲	-40~260℃
色	本剤(外側): 灰 硬化剤(内側): 黒	可使時間	4分(25℃)
硬化時間	1時間(25℃) 10分(60℃)	完全硬化時間	-
主成分	本剤: エポキシ樹脂 硬化剤: ポリチオール	用途	自動車のへこみの充填、工作機械などのねじ穴の修復、パイプ接続部、亀裂の修復、各種金属の接着補修に
適用材質	金属	比重	2.15
主な市場	輸送市場 工材公共市場		

本剤と硬化剤の一体化

本剤と硬化剤が一体となっているので、切って、練るだけで硬化し、ムダがなく、作業効率が大きく向上します。

速硬化性に優れ、2~3分で硬化し始め、1時間後には切削などの機械加工が可能です。

低温での硬化性にも優れています。

耐熱性に優れています。(熱分解開始温度: 260℃)

パテ状のエポキシ樹脂ですので垂直面でもタレません。

※ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質塩ビなど難接着物には接着しません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.