品番: EA934DM-14

品名:50ml エポキシ接着剤(凹凸面の補修/油性)



販売価格	5,290円 (税抜)/ 5,819円(税込)				
カタログ価 格	5,290円(税抜)/5,819円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/22 14:33現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1517ページ				









カタログ訂正 24/12/24 EA934DM-98のミキシングノズルは使用できません。(No.55,56 1205)

チクソトロピック性(粘度が時間の経過とともに変化する性質)のジェル状で、垂れ落ちず、約6mmまでのすき間充填や凸凹のある面でも平面と同様の接着が可能です

仕様

メーカー	Devcon(デブコン)	型番	DV14265
内容量	50ml	耐熱温度	90℃
色	淡黄色	可使時間	3~6分(25℃)
硬化時間	45分(25℃)	用途	側面・立面等の緊急補修、凹凸や粗い 面の緊急接着及び補修に
適用材質	金属全般、コンクリート、木材、石材 (プラスチック、メッキ処理金属は注意を 要します。)		

強い接着力と耐油性があります。

EA934WF-50、EA934DM-99·-100を併用して下さい。

株式会社エスコ