

品番：EA934DM-7

品名：33.0g エポキシ接着剤(高耐久タイプ)



販売価格	2,060円(税抜) / 2,266円(税込)		
カタログ価格	2,060円(税抜) / 2,266円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/05/14 18:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1517ページ		



非常に強力な接着力を発揮し耐久性のあるペースト状の強力接着剤
硬化すると強固になり、機械加工性も良好

仕様

メーカー	Devcon(デブコン)	型番	DV62345
内容量	33g	色	黒
耐熱温度	100℃	可使用時間	45~60分(25℃)
硬化時間	16~24時間(25℃)	用途	ブロック塀の補修、コンクリート・モルタル補修、笠木の接着補修、外壁補修、レンガ補修、排水管の水漏れ補修、植木鉢の割れ補修、金属製品のかけ、へこみ、穴あき修復、金属取っ手の補修
適用材質	金属全般、コンクリート、木材、石材 (プラスチック、メッキ処理金属は注意を要します。)	付属品	ヘラ、ねり板、ハリ

チューブタイプ

鉄粉入りで高強度、高接着

金属、セラミック、木材やコンクリートによく接着します。

硬化後は鉄のように硬くなり、やすりで削れます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.