

品番 : EA934DS-2

品名 : 10.8kgセット セラミック補修・パテ(耐熱・耐摩耗)



販売価格	343,000円(税抜) / 377,300円(税込)		
カタログ価格	343,000円(税抜) / 377,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/31 11:32現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	Devcon(デブコン)	型番	DV11483
内容量	10.8kgセット	耐熱温度	230°C
色	薄灰色	硬化時間	24時間(25°C)
可使時間	120分(25°C)	材質	エポキシ樹脂
圧縮強度	88~98MPa	引張強度	25~34MPa
耐熱性を要する摩耗環境に最適			
優れた圧縮強さを有する。			
垂直面に塗っても垂れない			
常温硬化可能			
エクスピンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮			
耐熱性があり、高温で激しい粉体摩耗の起こる箇所の補修に最適。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.