

品番：EA934HC-1

品名：20ml 多用途瞬間接着補修材



販売価格	3,800円(税抜) / 4,180円(税込)		
カタログ価格	3,800円(税抜) / 4,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/18 00:42現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1517ページ		



シアノアクリレート  
強力かつ硬化の反応速度が速く、一般的には瞬間接着剤として使用されます。室温での硬化は5分程度で完了し、硬化後は約1週間まで接着強度に劣りません。また、硬化剤には硬化促進剤が含まれており、硬化時間を短縮させることができます。

液体と粉末のダブル使用で穴や亀裂、欠け、破損まで強力で補修!

### 仕様

メーカー	ユニテック (UNITEC)	商品名	ラピッドフィックス
内容量	液状主剤: 10ml 粉状硬化剤: 10ml	使用温度範囲	-55~95℃
色	液体: 透明 粉: 白	硬化時間	数秒~数10秒
完全硬化時間	約24時間	材質	主剤(液体): シアノアクリル酸エチル 粉末: ガラス酸化物
用途	多用途	適用材質	金属、PVC、プラスチック、ゴム、木材、陶器、ガラス、ファイバーグラス、皮革など
接着できないもの	ポリプロピレン、ポリエチレン、スチレン樹脂、シリコン、紙、フッ素樹脂など		

硬化後はサンド仕上げ、穴・ねじ加工、塗装も可能

配管補修に!  
SGP・ステンレス・PVC・銅などほとんどの補修に対応

ゴムホースやエアホースの亀裂や切断の補修に!

壁・コンクリート・木材・金属などの穴うめ、パテ埋め、ねじ穴加工に!

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.