

品番 : EA934HD-1

品名 : 112g セラミック接着補修耐熱パテ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 12,900円(税抜)／14,190円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 12,900円(税抜)／14,190円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2025/12/15 16:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1530ページ                      |      |   |



あらゆる金属やセラミックへの強い接着力とほとんどの溶剤や化学薬品に対する耐蝕性を持つ高機能補修剤

#### 仕様

|      |                              |        |                                        |
|------|------------------------------|--------|----------------------------------------|
| メーカー | ユニテック(UNITEC)                | 型番     | 907GF                                  |
| 商品名  | レスボンド                        | 用途     | 金属、セラミックなどで主として高温になる部分の配管の接着、穴埋め補修、保護に |
| 内容量  | 112g                         | 硬化時間   | 24時間                                   |
| 耐熱温度 | 1648°C(最高温度)<br>1287°C(連続使用) | 使用温度範囲 | 0~1287°C                               |
| 圧縮強度 | 105kg/cm <sup>2</sup>        | 伸張率    | 5%                                     |
| 収縮率  | 2%                           |        |                                        |

ほとんどの化学薬品や溶剤に使用できます。

※水漏れ部及び、水の掛かる場所での使用には適しません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.