

品番 : EA934KA-1B

品名 : 1.0kg エポキシ強力接着



販売価格	6,860円(税抜) / 7,546円(税込)		
カタログ価格	6,860円(税抜) / 7,546円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 09:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1518ページ		



速硬化型、充てん接着

仕様

メーカー	コニシ	型番	#45517
商品名	クイックメンダー	内容量	1kgセット (主剤:500g、硬化剤:500g)
使用温度範囲	5~35°C	色	灰
硬化時間	60分(5°C) 15分(20°C) 10分(30°C)	可使時間	15分(5°C) 5分(23°C) 3分(30°C)
完全硬化時間	24時間(5°C) 6時間(20~30°C)	主成分	エポキシ樹脂系
用途	各種タイルのはがれ補修、ノンスリップのはがれ補修、ポストや表札の接着、各種の家具や建具のガタつき修理、外壁や石材部分のカケ・割れに	適用材質	金属、コンクリート、ブロック、タイル、陶磁器、木
粘度	主剤:170000~270000mPa·s 硬化剤:150000~250000mPa·s		

2液混合型

5分硬化開始

充てん性

高接着性

高強度

耐久性

JAIA F☆☆☆☆

4VOC基準適合

ヘラ、ブレンディングプレート付

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.