

品番 : EA934KA-21

品名 : 1.0kg 工ホキシ接着剤



販売価格	6,760円(税抜) / 7,436円(税込)		
カタログ価格	6,760円(税抜) / 7,436円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 17:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1518ページ		



カタログ訂正 25/03/07 色…(誤)淡黄色→(正)灰色(No.56 1205)

30分硬化型、充てん接着

仕様

メーカー	コニシ	型番	#45552
商品名	クイックメンダー30	内容量	1kgセット (主剤:500g、硬化剤:500g)
使用温度範囲	5~35°C	色	灰
耐熱温度範囲	60°Cで10N/mm ² (下限データなし)	可使時間	25分(20°C)
硬化時間	60分(20°C)	完全硬化時間	6時間(20°C)
粘度	主剤:170000~270000mPa·s 硬化剤:180000~280000mPa·s	混合比	1:1
主成分	エポキシ樹脂	用途	金属製機械・器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに 自動車・車輛・船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など) キャスティング時の穴埋めに 建築工事・内装施工時の応急接着に(モザイクタイル・ガラス装飾品、照明器具、ステンレス・アルミ建材、大理石、テラゾー、レンガ・ブロック、木レンガ、ス

		レート、ノンスリップ、アンカーピンなど) 電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に 木工時のダボ・ホゾの接着に 工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に ひび割れのシール、座金の取付に 家具、床材・床タイル、壁材の接着に
適用材質	金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチック	
	30分で硬化開始し、60分(20°Cの場合)で実用強度に達する。	
	硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。	
	壁面でもたれにくい。	
	広範囲の硬質材を強力に接着できる。	
	押し出しやすいラミネートチューブ入り。	
	4VOC基準適合	
	F☆☆☆☆取得	
	※軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴムには接着しません。	
	※ガラスの接着の場合、硬化収縮でひびが入ることがありますので、10cm×10cm以上の接着には使用しないでください。	
	※自動車のガラスには使用しないでください。	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.