

品番：EA934KA-5A

品名：80g エポキシ接着剤(5分型)



販売価格	1,290円(税抜)／1,419円(税込)		
カタログ価格	1,290円(税抜)／1,419円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/16 21:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1518ページ		



カタログ訂正 25/02/27 可使時間…(誤)5分→(正)4分以内(No.56 1205)

高強度・耐薬品性

仕様

メーカー	コニシ	型番	#16131
商品名	クイック5	内容量	80gセット (主剤:40g、硬化剤:40g)
使用温度範囲	10～35℃	色	淡色半透明
可使時間	4分以内(20℃)	硬化時間	15分(20℃)
完全硬化時間	6時間(20℃)	主成分	エポキシ樹脂
用途	アクセサリや模型の製作・補修、家具・置物の補修、電化製品・日用品の補修、スポーツ・レジャー用品の修理に	適用材質	金属・木・硬質プラスチック・陶磁器
接着できないもの	軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコン樹脂、フッ素樹脂、ゴム、貴金属、高価格品		
混合後5分で硬化を始め、15分でほぼ硬化			
2液混合型			
耐久性、耐水性、充てん性			

高強度・耐薬品性

ヘラ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.