品番: EA934KA-7A

品名:80g エポキシ接着剤(30分型)



販売価格	1,290円(税抜)/1,419円(税込)				
カタログ価格	1,290円(税抜)/1,419円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/08/03 18:23現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1518ページ				







カタログ訂正

25/02/27 可使時間…(誤)20分→(正)25分(No.56 1205)

## 高強度·耐薬品性

## 仕様

メーカー	コニシ	型番	#16231
商品名	クイック30	内容量	80gセット (主剤:40g、硬化剤:40g)
使用温度範囲	10~35℃	色	淡色半透明
可使時間	25分(20℃)	硬化時間	60分(20℃)
完全硬化時間	6時間(20℃)	主成分	エポキシ樹脂
用途	部材点数の多い工作、位置を決めなが らのタイルばり、陶磁器製品の複雑な カケ割れに	適用材質	金属、ガラス、陶磁器、タイル、石、コン クリート、木材

混合後30分で硬化を始め、45分でほぼ硬化

混合後30分で硬化を始めるため、塗布とはり合わせ作業が余裕をもって行える。

耐久性、耐水性、充てん性

2液混合型、30分硬化開始

高強度·耐薬品性

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.