

品番：EA934KA-8

品名：100g FRP補修エポキシ



販売価格	2,060円(税抜) / 2,266円(税込)		
カタログ価格	2,060円(税抜) / 2,266円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 21:52現在)		
商品入数	1	販売単位	pk
カタログページ	1486ページ		



仕様

メーカー	コニシ	型番	#28053
商品名	FRP補修用	内容量	100gセット (主剤:50g、硬化剤:50g)
カラー	アイボリーホワイト(硬化後)	可使時間	10分
硬化時間	20分	使用温度範囲	10~35℃
主成分	エポキシ樹脂		

FRP(繊維強化プラスチック)製品のキズ・ひび・カケ・割れの補修に
(自動車のエアロパーツ/バイクのカウリング/釣竿・テントのポール/スケートボード・サーフボード・ボディボード/カヌー・ボート・ヨットなど)

小さい欠け・割れ補修用のため、大きなへこみや完全に破損しているものには使用できません。

ヘラ、ガラスクロス付

2液混合型

耐水性・耐熱性・耐久性に優れる

本商品1つで、10×40cm(ガラスクロス3枚重ね)の面積を補修可能です。

〈接着できないもの〉

軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコン樹脂、フッ素樹脂、ゴム、貴金属、高価格品

※飲食物が直接ふれる部分の接着・補修には使用しない。

※浴室および浴槽には使用しない。

※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
完全硬化時間とは異なります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.