

品番：EA934KB-33A

品名：330ml コンクリートかべ用樹脂モルタル



販売価格	960円(税抜)／1,056円(税込)			
カタログ価格	960円(税抜)／1,056円(税込)			
在庫数	最新在庫: 38 (2025/05/05 15:52現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	1529ページ			



仕様

用途	屋内外のコンクリート・モルタル・レンガ・岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)補修に	内容量	330ml
カラー	グレー	成分	樹脂、骨材、無機質充填材、顔料
液性	弱アルカリ性	施工量	幅6mm深6mmで約8.7m
硬化時間	【表面乾燥】夏:約3時間、冬:約6時間 【内部硬化】約30時間	使用温度範囲	6～34℃
施行手順	1.コンクリート面の補修箇所の汚れ、異物、ごみ、老化したコンクリートをブラシで除去します。 2.コーキングガンに当製品をセットします。 3.ノズルの先端をひび割れの幅に合うように切り取り、ノズルの奥のシールドをドライバー等で突き破ります。 4.ひび割れにノズル先端を押し当てて、容器から中身を押し出しながら移動させ、ひび割れを埋めます。(1回で最高9mm厚まで) 5.補修面はへらやこてなどでならします。 6.塗装をする場合は2日以上経ってから行います。		

コンクリート、レンガなどの9mm以下の補修に耐久性抜群です。

カートリッジガンを使用して下さい。
密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです
水に混ぜる必要がありません
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます
カートリッジタイプです。
硬化後、水性塗料を塗る事ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.