

品番：EA934KB-35J

品名：3.0kg コンクリート壁・樹脂モルタル



販売価格	3,400円(税抜)／3,740円(税込)			
カタログ価格	3,400円(税抜)／3,740円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 13:24現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1528ページ			



ハケで塗るセメント ひび割れ対策に

仕様

メーカー	アサヒペン	型番	C016
用途	屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどの壁の簡易防水	内容量	3kg
施工面積(2回塗りで約1mm厚)	約2.3㎡	使用温度範囲	30℃
配合比率(重量比)	粉体:水=1:0.33～0.34	可使時間	40分
硬化時間(指触)	20℃:約2時間 夏期(30℃):約1時間 冬期(5℃):約3時間 ※完全硬化時間とは異なります。	色	グレー
成分	ポルトランドセメント、骨材、樹脂	液性	アルカリ性

コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材
水を混ぜるだけで使用でき、ハケで塗れるので簡単に施工ができます。
つや消し
豚毛で長毛(毛足50mm程度)の刷毛が作業しやすいです。※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
下塗りの必要がないので、プライマー等は使用せずそのままお使いください。

【混合方法】

- ・必要量の粉体及び水を準備します。粉体1.5kgの場合、水500～510mlが適量です。
- ・混合用の容器に水を入れます。次にまぜ棒などでかき混ぜながら粉体を加えていきます。容器の底から手早く、充分に練り混ぜてください。
- ・夏期や直射日光で粉体及び水が30℃以上になっていると可使時間が短くなります。必ず30℃以下の状態でご使用下さい。

【施工手順】

- ・補修箇所はワイヤーブラシなどで劣化したコンクリートを除去し、汚れやゴミなどをきれいに取り除きます。油分などは洗剤やペイントうすめ液などできれいにします。
 - ・ひび割れや穴は、あらかじめセメントなどで補修しておきます。漏水部分はしっかりと止水処理してください。
 - ・補修前に、補修したい箇所を霧吹きやスポンジなどを使用して充分に水で湿らせます。
 - ・防水用樹脂モルタルハケ(別売)で本品を塗り付けます。厚みは0.5mm程度が目安です。厚すぎるとひび割れを生じますので注意してください。
 - ・必ず2回以上塗り重ねてください。
- 塗り重ねは夏期で3時間以上、標準期で5時間以上、冬期では18時間以上経ってから行ってください。

【注意事項】

- ・本品はアルカリ性が強いので、取り扱い時はゴム手袋を着用し、皮膚に付かないようにしてください。
- また、粉体が目に入ったり吸い込まないよう保護メガネ、防塵マスクを着用してください。
- ・作業開始より硬化が完了するまで5℃以下になることが予想されるときには使用しないでください。
 - ・硬化不良・強度低下を引き起こしますので、固まり始めた本品に水を加えて練り直さないでください。
 - ・補修後、夏期・標準期で5時間以内、冬期で18時間以内に降雨が予想されるときは使用しないでください。
 - ・補修後、直射日光や風による急激な乾燥は避けてください。
 - ・塗装面や石膏面には使えません。
 - ・使用後の用具は、固まらないうちに水か石鹼水で洗ってください。
 - ・使い残した製品を処分する時は、各自治体の指示に従ってください。
 - ・補修後、塗装する場合は、1ヶ月以上経ってから塗装してください。
 - ・池などを補修した場合は、生き物を入れる前にリトマス試験紙などで水が生き物に適したものになっているか確認してください。
 - ・アクが出ている場合はアク抜きを行ってください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.