

品番：EA934KB-63A

品名：200ml コンクリートひび割れ補修材



販売価格	765円(税抜)／842円(税込)		
カタログ価格	765円(税抜)／842円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2025/05/14 21:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1529ページ		



仕様

内容量	200ml	使用温度範囲	約5～35℃
耐熱温度範囲	約－10～60℃	可使時間	5分以内 ※気温により多少前後します
実用硬化時間	夏期:約4時間 冬期:約6時間	完全硬化時間	約2日
色	灰	施工量	約5.4m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)
材質	アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水	液性	弱アルカリ性
用途	屋内外のコンクリート・モルタル・レンガ・岩・石などのひび割れの補修材です。 ※床面には使用しないで下さい。 ※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。	必要な用具	ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど。

水混ぜ不要・コーキングガン不要の手絞りできるワンタッチ式!仕上げヘラ付き 屋内外に使用可能
パウチ容器なので、補修箇所へ直接手で中身を押し出して使えます。
密着力が強く、耐久性に優れた樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
【施工手順】 ●補修箇所の汚れ・ゴミ・コケ・カビ・油などをワイヤーブラシ、スクレーパーや中性洗剤、ペイントうすめ液などで除去し、よく乾かします。

- 容器をよく手でもんで中身を均一にします。
 - ノズルを反時計回りにまわして外し、ノズルの先端を補修箇所に合わせて切り取ります。内フタを取った後、ノズルを取り付けます。
 - 補修箇所にノズル先端を押し当て、手で中身を押し出しながら移動させて、充てんしていきます。(あらかじめ補修箇所の両側にマスキングテープを貼っておくと、はみ出しを防ぐことができ、きれいに仕上がります。)
 - 補修箇所の表面をヘラでなめらかにします。硬化後、サンドペーパー(＃180～＃280)をかけると表面がより平滑になります。
- ※補修箇所を塗装する場合は、2日以上経ってから行います。

【注意事項】

- 表示の用途以外には使用しないで下さい。
- 体調が悪いときや、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
- 安全のため、ゴム手袋や保護メガネを着用し、皮膚に付着しないようにして下さい。
- 汚れても支障がない服装で作業をして下さい。
- 使用する基材によっては、密着しにくいことがあります。あらかじめ目立たない部分で試してからご使用下さい。
- 作業開始時より硬化が完了するまで5℃以下になる時や、30時間以内に降雨が予想される時は使用しないで下さい。
- 下地が湿っていたり、濡れていたたりする状態で使用しないで下さい。硬化が不十分となり、水分を含んで膨れる場合があります。必ず下地がよく乾いていることを確認してから使用して下さい。また、施工後30時間以内は水がかからないようにして下さい。
- 気象条件・施工条件により硬化時間、施工量が多少異なることがあります。
- 充てんする深さ、幅の程度によっては、充てん箇所がひび割れを起こしたり、目ヤセすることがあります。その場合はもう一度充てんして下さい。
- ノズル先端の穴が3mm以下のとき、手で押し出す際、中身が出にくいことがあります。その場合は、穴が大きくなるようノズル先端をもう一度切り取って下さい。
- 使用後のノズルや用具は、固まらないうちに水や石鹼水で洗って下さい。
- 本品を落下させると本体に穴があくことがあるので、取扱いに注意して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.