品番: EA934KB-67A

品名: 200ml 目地補修材(グレー)



販売価格	765円 (税抜)/842円(税込)				
カタログ価 格	765円(税抜)/842円(税込)				
在庫数	最新在庫: 22 (2025/11/13 21:43現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					









仕様

メーカー	アサヒペン	型番	W103
用途	屋内外のタイル・ブロック・レンガなど の目地のひび割れ補修	内容量	200ml
施工量	約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび 割れを補修する場合)	使用温度範囲	6~34℃
硬化時間	夏期:約4時間 冬期:約6時間 ※完全硬化時間とは異なります。	カラー	グレー
成分	アクリル樹脂、無機充填材、顔料、水		

水混ぜ不要・コーキングガン不要の簡単ワンタッチタイプ

パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。

密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。

屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。

仕上げへラ付

【施工手順】

- ・補修箇所の汚れ・ゴミ・コケ・カビ・油などをワイヤーブラシ、スクレーパーや中性洗剤、ペイントうすめ液などで除去し、よく乾かします。
- ・容器をよく手でもんで中身を均一にします。
- ・ノズルを反時計回りにまわして外し、ノズルの先端を補修箇所に合わせて切り取ります。内フタを取った後、ノズルを取り付けます。
- ・補修箇所にノズル先端を押し当て、手で中身を押し出しながら移動させて、充てんしていきます。(あらかじめ補修箇所の両側にマスキングテープを貼っておくと、はみ出しを防ぐことができ、きれいに仕上がります。)

・補修箇所の表面をヘラでなめらかにします。硬化後、サンドペーパー(#180~#280)をかけると表面がより平滑になります。 ※補修箇所を塗装する場合は、2日以上経ってから行います。

【注意事項】

- ・使用する基材によっては、密着しにくいことがあります。あらかじめ目立たない部分で試してからご使用下さい。
- ・作業開始時より硬化が完了するまで5℃以下になる時や、30時間以内に降雨が予想される時は使用しないで下さい。
- ・下地が湿っていたり、濡れていたりする状態で使用しないで下さい。硬化が不充分となり、水分を含んで膨れる場合があります。必ず下地がよく乾いていることを確認してから使用して下さい。また、施工後30時間以内は水がかからないようにして下さい。
- ・充てんする深さ、幅の程度によっては、充てん箇所がひび割れを起こしたり、目ヤセすることがあります。その場合はもう一度充てんして下さい。
- ・ノズル先端の穴が3mm以下のとき、手で押し出す際、中身が出にくいことがあります。その場合は、穴が大きくなるようノズル先端をもう一度切り取って下さい。
- ・使用後のノズルや用具は、固まらないうちに水や石鹸水で洗って下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.