

品番：EA934KC-100

品名：500g 補修用プライマー



販売価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
カタログ価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/03 05:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1480ページ		



F☆☆☆☆とは  
建築基準法により取付けられたホルムアルデヒド  
の放出量が極めて少ないことを示す評価等級です。  
ホルムアルデヒドの放出量が極めて少ないため、使用環境が  
異なります。

## 仕様

メーカー	コニシ	型番	#04769
商品名	ユニエポ 補修用プライマー	内容量	500g
カラー	乳白色	標準塗布量	コンクリートモルタル部:0.3~0.5kg / m <sup>2</sup> 鉄筋部:0.1~0.3kg / m <sup>2</sup>
乾燥時間	2時間(20℃) 1時間(30℃)	粘度	12.5±7.5Pa·s(23℃)
主成分	エポキシ樹脂、防錆材	使用温度範囲	5~35℃

1液湿気硬化型 硬質エポキシ樹脂系プライマー

防錆とタックコートの機能を併せ持ち、工程を短縮できます。

計量や混合といった作業が不要で、可使時間の制約を受けません。

中粘度で適度な揺変性があり、塗布作業性に優れています。

刺激の強いアミン臭がありません。

2液型と同様に、高い機械的強度と幅広い接着性、優れた接着耐久性を有しています。

2液型と同様に、湿潤面接着性、耐水性に優れています。

F☆☆☆☆取得

JAIA 4VOC 基準適合

【主な使用用途】

露出鉄筋補修用防錆プライマー

断面修復用樹脂モルタルのタックコート

断面修復用ポリマーセメントモルタルのタックコート

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.